


アイトップ®

キッチンから、笑顔をつくろう

調理機器
IHクッキングヒーター

みんなにやさしい簡単IH



200V

2口IHヒーター



らく楽 IH

ZEDRZ6B17VSS

希望小売価格 218,000円

(税別・据付費別)

※表示価格は定価です。

見まもりセンサー搭載

デカ文字ボタン

ボタン数の少ないシンプルな操作部に加え、ボタンサイズも表示文字サイズも大きめでわかりやすい。

表示文字も大きく見やすい!



操作部原寸大イメージ

ナンバーナビ

IHの基本操作の順番を数字でわかりやすく表示。初めて使用される方でも簡単に操作できます。

「①電源→②切/入→③火力」の
順番で押すだけ!

本チラシ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・据付費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

みんなにカンタン、みんなに親切設計。新発想の“らく楽IH”

らく楽シンプル機能

● オレンジサークル

鍋を置く位置が直感的に分かります。



● 鍋と操作部の距離

ゆりのりの約50mm。安心して操作ができます。



● レンジフード連動機能



● 水なし両面自動焼き



見まもりセンサー&音声ナビ



● 見守りセンサーからの情報に応じて、音声ナビが注意喚起や次の操作をアシストします。

● 音声ナビは音量・話速の調整ができます。

仕様

形名	ZEDRZ6B17VSS	
色調(トッププレート/本体)	シルバー/シルバー	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	598×554×236mm	
質量	約18kg	
定格電圧・消費電力	単相200V・5.6kW ^{*1}	
ヒーター	右IH	2.0kW(7段階)
	左IH	2.0kW(7段階)
	グリル	1.6kW ^{*2}
プレート操作	トッププレート幅	60cmトップ
	火加減クッキリサイン	2色サイン
	右・左IH、グリル	ボタン式
	アシスト機能	音声ガイド(話速調整機能付)

IH機能	温度センサー	右・左IH(メタルセンサー)
	揚げ物機能/少量油対応	左IH3段階(160~200℃)/200g(220mL)
グリル機能	加熱方式、特長	シーズヒーター、水なし両面自動焼き グリルお手入れ機能(空焼き)
	庫内有効寸法(幅×奥行×高さ) ^{*3}	270×360×60mm
その他の便利機能	その他の便利機能	切タイマー、レンジフード連動
	安全・安心機能	見まもりセンサー、高温注意ランプ表示、小物検知機能 電源スイッチ自動OFF、鍋無し自動停止機能、温度過昇防止機能 切り忘れ防止機能(全ヒーター)、空焼き自動停止機能、害虫忌避
付属品		専用天ぶら鍋 ^{*4}

^{*1}合計消費電力量を越えるご使用の場合は、自動的にヒーター火力を調節します。^{*2}2グリルヒーターは、ヒーター定格を表示しています。^{*3}3グリルあみから上ヒーターまでの高さ。^{*4}4本体付属の専用天ぶら鍋は1個です。2個お使いの場合は少量油対応機種向け専用天ぶら鍋(CS-T22)をお買い求めください。



安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●油は炎がなくても温度が上がると発火するおそれがあります。揚げ物調理中は次のことを必ずお守りください。本体のそばを離れない・揚げ物ボタンを使う・必ず専用天ぶら鍋を使う・加熱部の中央に置く・指定の油量を守る ●水や調理物を加熱していると突然沸騰して、飛び散ることがあるため加熱前によくかき混ぜてください。特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には注意してください。 ●鍋などの下に紙や各種汚れ防止カバーなどを敷いて使用しないでください。温度調節機能などの安全装置が正しく働かないため、発煙・発火などの原因となり非常に危険です。 ●医療用ペースメーカーをお使いの方が、IHクッキングヒーターをご使用される場合は、医療用ペースメーカーの取扱説明書および担当医師の指導の指示に従ってください。

愛情点検



★長年ご使用のIHクッキングヒーターの点検を! ●IH調理器の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。

ご使用の際
このような症状は
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- コードを折り曲げると通電したり、しななかったりする。
- いつもより異常に熱くなったり、コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。
- 自動的に切れない時がある。
- その他の異常・故障がある。

▶
ご使用
中止

故障や事故防止のため、専用ブレーカーを「切」にしてから必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

●商品の定格、仕様は改良などのため、一部変更することがありますのでご了承ください。 ●商品の色は、印刷により現品と多少違うことがありますのでご了承ください。 ●この製品は日本国内用です。日本国外では使用できません。また、日本国外でのアフターサービスも受けられません。 ●Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available of Japan. ●このカタログのお問い合わせは、販売店にご相談ください。

☎0120-126-174

クリナップ カスタマーセンター

通話料
無料

受付時間:
9:00~18:00

ただし、1月1日(元日)は休ませていただきます。


お電話は、内容の確認と商品機能やサービスの質の向上等を目的として、保存(録音)させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。なお、個人情報保護方針は<http://cleanup.jp/>に公表してあります。

ホームページアドレス <http://cleanup.jp/>

- 本チラシに掲載の製品仕様および価格は、平成29年2月現在のものです。
- 本チラシに掲載しております商品の表示価格は、メーカー希望小売価格です。また、取付・設置費等は含まれておりません。別途申し受けます。
- 製品仕様および価格を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 製品の色は印刷のため、実物とは多少異なります。

クリナップ株式会社

東京都荒川区西日暮里 6-22-22 〒116-8587 TEL03(3894)4771



安全に関する
ご注意

●商品ご購入のときには「取扱説明書」を必ず受け取り、ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。●商品の設置には専門の工事が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、火災や落下・水もれ等の原因になることがあります。